

**Garant****Upínací matice ER High Speed, Pro ER: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309610 40
GTIN	4045197292100
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. Matice povlakovaná pro: nižší hodnotu tření a **zvýšenou upínací sílu** a vysokou odolností proti opotřebení a korozi. **S drážkami.**

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

**Zvláštní příslušenství:**

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740. Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

**Upozornění:**

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

**Technický popis**

Pro ER	40 mm
Závit	M50X1,5
Celková délka L	26 mm
Maximální utahovací moment	240 Nm

Vnější Ø D	63 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Upínací matice

---

### Příslušenství

Upínací klíč ER1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 40	309700 40
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 40	309680 40