

**Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	314400 250
GTIN	4019208034553
Třída artiklu	33R

**Popis****Provedení:**

**Frézovaná** dosedací plocha, **nečerněná**.

**Použití:**

K našroubování na kalené základní čelisti.

**Materiál:**

16 MnCr5

**Vhodné pro:**

**Tříčelistové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.**

**Upozornění:**

- **Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.**
- **Dodatečně zakoupené nastavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

**Technický popis**

Délka L	103 mm
Vzdálenost otvoru b	53,95 mm
Šířka pera A	19,02 mm
Pro typ sklíčidla	250 mm
Výška H	53 mm
Šířka drážky D	12,72 mm

Vhodné pro barevný kód

Sklíčidlo s rovnou  
spirálou a čelisti Röhms

Druh produktu

Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo