

**Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 315mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	314400 315
GTIN	4019208034560
Třída artiklu	33R

Popis**Provedení:**

Frézovaná dosedací plocha, **nečerněná**.

Použití:

K našroubování na kalené základní čelisti.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pro:

Tříčelistové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornění:

- **Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.**
- **Dodatečně zakoupené nastavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

Technický popis

Pro typ sklíčidla	315 mm
Vzdálenost otvoru b	63,5 mm
Šířka pera A	19,02 mm
Délka L	120 mm
Šířka drážky D	12,72 mm
Výška H	58 mm

Vhodné pro barevný kód

Sklíčidlo s rovnou
spirálou a čelisti Röhms

Druh produktu

Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo