

HAINBUCH**Upínací hlava s příčnými drážkami, SK 65, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 10mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	329932 10
GTIN	2050001072887
Třída artiklu	33H

Popis

Provedení:

S příčnými žlábkami pro surový materiál, malý Ø.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

Upínací Ø	10 mm
Profil	kulatý
Tvrдость	60 HR
Upínací plocha	příčné drážky

Délka L	58 mm
Upnutí	SK 65
Druh produktu	Upinaci hlava