

**FAHRION®**  
FAHRION®**Těsnící kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P, DI16, Upínací Ø (stoupání po 1 mm): 1mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309666 1
GTIN	2050001704948
Třída artiklu	34F

**Popis****Provedení:**

**Mini** = všechny velikosti s písmenem **M**, velmi štíhlá konstrukce.

**MiniSlim** = velikost s „**MS**“, extrémně štíhlá konstrukce.

**Kónické** = všechny velikosti s písmenem **C**.

**Standard** = všechny ostatní velikosti.

Vulkanizované **vysokotlaké těsnící kroužky** do 80 barů.

Přemostění upínacího Ø 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

**Upozornění:**

Upínací matice ER typu CP a těsnící podložky typu HP  **systému FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

· **Těsnící kroužky s odstupňováním po 0,5 mm na poptávku.**

· **Těsnící kroužky DI40 na poptávku.**

**Není kompatibilní s jinými systémy těsnících podložek!**

**Technický popis**

Upínací Ø	1 mm
-----------	------

Řada	Centro P
Pro typ	D116
Vnější Ø D	12,6 mm
Výška L	2 mm
Druh produktu	příslušenství kleštinových upínačů