



## Těsnící kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P, DI16, Upínací Ø (stoupání po 1 mm): 10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	309666 10
GTIN	2050001705037
Třída artiklu	34F

### Popis

#### Provedení:

**Mini** = všechny velikosti s písmenem **M**, velmi štíhlá konstrukce.

**MiniSlim** = velikost s „**MS**“, extrémně štíhlá konstrukce.

**Kónické** = všechny velikosti s písmenem **C**.

**Standard** = všechny ostatní velikosti.

Vulkanizované **vysokotlaké těsnící kroužky** do 80 barů.

Přemostění upínacího Ø 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

#### Upozornění:

Upínací matice ER typu CP a těsnící podložky typu HP  **systému FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

· **Těsnící kroužky s odstupňováním po 0,5 mm na poptávku.**

· **Těsnící kroužky DI40 na poptávku.**

**Není kompatibilní s jinými systémy těsnících podložek!**

### Technický popis

Upínací Ø	10 mm
-----------	-------

Řada	Centro P
Pro typ	D116
Vnější Ø D	12,6 mm
Výška L	2 mm
Druh produktu	příslušenství kleštinových upínačů