



Upínací matice ER CENTRO P pro těsnicí podložky HP, Typ CP pro ER: 16MSDI



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309665 16MSDI
GTIN	2050001705518
Třída artiklu	34F

Popis

Provedení:

Mini = všechny velikosti s písmenem **M**, extrémně štíhlá konstrukce.

MiniSlim = velikost s „**MS**“, super extrémně štíhlá konstrukce.

Kónické = všechny velikosti s písmenem **C**.

Standard = všechny ostatní velikosti.

Upínací matice ER typ CP, **pro těsnicí kroužky HP.**

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER FAHRION CENTRO P a upínací kleštinový trn ER FAHRION HDC.

Upozornění:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP **systemu FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

Upíná se pouze jmenovitý rozměr (žádné přemostění!)

Rozsah upínání: 1 - 10 mm

Celková délka L: 23,9 mm

Vnější Ø D: 22 mm

Maximální utahovací moment: 30 Nm

Závit: Tr20×1

Technický popis

Celková délka L	23,9 mm
Maximální utahovací moment	30 Nm
Rozsah upínání	1 - 10 mm
Vnější Ø D	22 mm
Řada	Centro P
Závit	Tr20×1
Druh produktu	Upínací matice