

**HAINBUCH****Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 65, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 44mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	329934 44
GTIN	2050001076366
Třída artiklu	33H

## Popis

### Provedení:

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

### Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

### Upozornění:

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

## Technický popis

Upínací Ø	44 mm
Profil	kulatý
Tvrдость	60 HR
Upínací plocha	příčné a podélné drážky

Délka L	58 mm
Upnutí	SK 65
Druh produktu	Upinaci hlava