

**Sada blokových čelistí 4dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 315mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 314700 315 |
| GTIN | 4019208034522 |
| Třída artiklu | 33R |

Popis**Materiál:**

16MnCr5

Vhodné pro:

Čtyřčelistové soustružnické sklíčidlo č. 312505; 312705.

Upozornění:

- Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
- Dodatečně zakoupené nastavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.

Technický popis

| | |
|------------------------|---|
| Pro typ sklíčidla | 315 mm |
| Šířka B | 34 mm |
| Délka L | 130 mm |
| Výška H | 79,5 mm |
| Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm |
| Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |

