



Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 65, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 62mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329934 62 |
| GTIN | 2050001076724 |
| Třída artiklu | 33H |

Popis

Provedení:

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

| | |
|----------------|-------------------------|
| Upínací Ø | 62 mm |
| Upínací plocha | příčné a podélné drážky |
| Profil | kulatý |
| Tvrдост | 60 HR |

| | |
|---------------|---------------|
| Délka L | 58 mm |
| Upnutí | SK 65 |
| Druh produktu | Upinaci hlava |