

**Digitální posuvné měřítko TWIN-CAL IP67, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412786 300
GTIN	7630041106329
Třída artiklu	45A

**Popis****Provedení:**

Velký, kontrastní displej s výškou číslic 11mm. Provozní doba více než 12000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 minutách a automatické vypnutí po 2 hodinách. Měřicí režim ABS, integrované připojení TLC pro přenos dat. Kompletní ochrana proti kapalinám. Plášť s ocelovou ochrannou destičkou a povrch „Soft Touch“. S posouvacím kolečkem.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Použití:**

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

**Technický popis**

Automatické vypnutí	ano
Délka měřicí čelisti	64 mm
Provozní doba	12000 h
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Hnací váleček	ano
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3

Kalibrování	A1
Přepnutí do režimu Stand-by	ano
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Norma	ISO 13385
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 300 mm
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Typ baterií	Knoflíkový článek
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Mezinárodní konstrukční velikost	CR2032
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	TESA Link Connector TLC
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrace DAkkS  
Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry  
Maximální rozsah měření 300 mm

021010 300

021000 300

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.  
Maximální rozsah měření 300 mm

### **Příslušenství**

Plastové pouzdro Typ MS300	412470 MS300
Datový kabel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Datový kabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB