



## Digitální posuvné měřítko IP67, Rozsah měření: 150mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	412751 150
GTIN	4045197347411
Třída artiklu	42A

### Popis

#### Provedení:

Velký, kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Posuvné měřidlo je odolné vůči vodě a prachu. Po 2 hodinách bez použití automatické vypínání posuvné měřidlo vypne. Nárazuvzdorný plastový plášť.

#### Provedení reklamní text:

Dobře čitelný digitální displej s výrazným kontrastem. Posuvné měřidlo je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

### Technický popis

Materiál pláště	Plast
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Kalibrování	A1
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Délka měřicí čelisti	40 mm
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Automatické vypnutí	ano

Norma	ISO 13385
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 150 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

## Příslušenství

Šroub pro držák hloubkoměru	412230
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Šroub pro držák hloubkoměru	412236