

**hanhart**  
1882**Digitální stopky Spectron****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	469624
GTIN	2050001692559
Třída artiklu	46R

**Popis****Provedení:**

LCD displej, výška číslic 7/5 mm, 6/7místné (nahore/dole). Rozsah stupnice 9999,99 min. / 99999,99 min. (nahore/dole). Kroková hodnota číslic 1/100 min., 1/100 s, vhodná pro REFA.

**Funkce:**

- **Start / Stop / Reset.**
- **Součet / Rozdíl / Duální měření.**
- **Čas (2×12 hodin a.m. / p.m.).**

Dodatečně funkce Split / Lap / Addition / Count-Down / paměti pro vyhodnocení, rychlé hledání a zobrazení data.

**Rozsah dodávky:**

Včetně závěsné šňůry, 1 baterie č. 081561 vel. LR3.

**Technický popis**

Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Měřicí technika	digitální
Kalibrování	N1
Druh produktu	Stopky

### Služby

KalibrováníStopky Typ U	029100 U
-------------------------	----------

### Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------