

Mitutoyo**úchylkoměr, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/58mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	432050 10/58
GTIN	4946368442389
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné měřiče s kovovým pláštěm, Ø upínací stopka Ø 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Měřicí síla	0,4 - 1,4 N
Rozsah měření	10 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Kalibrování	C1
Dílek stupnice	0,01 mm
Ø pouzdra	58 mm

Technický list

Norma	DIN 878
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/432050-10/58>