



Digitální sklonoměr, Typ: 360



Údaje o objednávce

Artikové číslo	467560 360
GTIN	2050001668431
Třída artiklu	46R

Popis

Provedení:

- Hliníkový rám s přesnými dosedacími plochami, nahoře s prizmatem.
- Směrové šipky na displeji usnadňují vyrovnání na 0°, resp. 90°.
- Funkce uložení hodnoty pro uchování naměřených výsledků.
- Nastavení nuly v libovolné poloze.
- Při měření nad hlavou se údaj otočí a umožňuje odečítání zdola.

Rozsah dodávky:

Včetně boxu pro ukládání a 1 baterie č. 081561 vel. 6LR61.

Technický popis

Kroková hodnota číslic	0,1 stupeň
Výška	49 mm
Šířka	31 mm
Rozsah měření	360 (4×90°) stupeň
Délka	153 mm
Tolerance rovinnosti	0,0762 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Počet obsažených baterií	1

Přesnost elektronického modulu	horizontálně 0,1 / vertikálně 0,2 stupeň
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	H2
Druh produktu	Sklonoměr

Služby

KalibrováníHřídlová vodováha / elektronický sklonoměr Přesnost 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------