

**BENNING**
**Indikátor směru točivého pole TRITEST pro, Typ přístroje: TRITESTPRO**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473270 TRITESTPRO
GTIN	4014651200524
Třída artiklu	47A

**Popis**
**Provedení:**

Indikátor směru točivého pole s vysoce výkonnou LED kapesní svítilnou.

**Použití:**

Ke kontrole směru točivého pole v sítích třífázového proudu.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 3 kusů zkušebních hrotů a snímací svorky.

**Zvláštní příslušenství:**

Baterie 081561 vel. LR6.

Kalibrování: I1

Zobrazení fázového napětí: L1, L2, L3 (LED)

Zobrazení směru točivého pole: pravé / levé (LED)

Rozsah napětí AC: 400 &minus; 500 (50 Hz&minus;60 Hz) V

Kategorie přepětí: CAT III 300 V

Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů: 081561 LR6

**Technický popis**

Kategorie přepětí	CAT III 300 V
Zobrazení fázového napětí	L1, L2, L3 (LED)

Označení výrobce	TRITESTPRO
Zobrazení směru točivého pole	pravé / levé (LED)
Rozsah napětí AC	400 &minus; 500 (50 Hz&minus;60 Hz) V
Kalibrování	I1
Počet obsažených baterií	3
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081561 LR6
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Indikátor směru točivého pole

## Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí	017870
------------------------------	--------

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081556 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6