

**Malý úchylkoměr Rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 434030 12,5   |
| GTIN           | 7640125687057 |
| Třída artiklu  | 46A           |

**Popis****Provedení:**

Nejmenší digitální úchylkoměr (Ø pouzdro 44 mm) s patentovaným indukčním měřicím systémem. Životnost baterie > 3500 h. Řada funkcí: ABS a relativní režim, PRESET. Vybavení doplňkovým rybinovým vedením na zadní straně.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel Opto RS232 s 9-pólovým sériovým konektorem a kombinovaným vnějším napájením č. 498951.

**Technický popis**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Kalibrování         | C1        |
| Upínací stopka Ø h6 | 8 mm      |
| Měřicí síla         | 0,5 0,9 N |
| Tloušťka pouzdra    | 19 mm     |
| Rozsah měření       | 12,5 mm   |

## Technický list

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Ø pouzdra                                | 44 mm              |
| Mezní chyba                              | 0,02 mm            |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032      |
| Počet obsažených baterií                 | 1                  |
| Zdroj energie                            | Provoz s bateriemi |
| Norma                                    | Výrobní norma      |
| Přepínatelné rozlišení                   | mm / palce         |
| Rozhraní                                 | Rozhraní RS232C    |
| Měřicí technika                          | digitální          |
| Druh produktu                            | Úchylkoměr         |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/434030-12,5>