



Modul vlhkosti pro č. 474030



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474032
GTIN	4029547007644
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Pro měření vlhkosti vzduchu v místnosti a pro stanovení rozpětí rosného bodu. K nasazení na teploměr č. 474030.

Rozsah měření teploty: -20 - 50 °C

Rozsah měření relativní vlhkosti: 0 - 100 %

Rozlišení vlhkosti: 0,1 %

Mezní chyba teploty: $\pm 0,5$ °C (0 až 50 °C)

Mezní chyba relativní vlhkosti: ± 2 % rel. vlhk. (2 až 98 % rel. vlhk.)

Technický popis

Rozsah měření teploty	-20 - 50 °C
Mezní chyba relativní vlhkosti	± 2 % rel. vlhk. (2 až 98 % rel. vlhk.)
Mezní chyba teploty	$\pm 0,5$ °C (0 až 50 °C)
Rozsah měření relativní vlhkosti	0 - 100 %
Rozlišení vlhkosti	0,1 %
Druh produktu	Modul vlhkosti

Služby

Kalibrování Infračervený teploměr Typ A	016730 A
-----------------------------------------	----------

Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Infračervený teploměr Typ A	016890 A