



Teploměr s teplotním čidlem, Typ: T1



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 474080 T1 |
| GTIN | 4029547008368 |
| Třída artiklu | 47B |

Popis

Provedení:

Miniaturní teploměr kapesního formátu.

Vysoká přesnost (teplotní články typu K).

Patentovaná výkyvná hlava (180°). Teplotní kolík s ponorným/zásuvným čidlem pro měření v tekutinách, měkkých nebo práškových látkách nebo ve vzduchu.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovací spony, 3 baterie č. 081561 vel. LR3.

Technický popis

| | |
|--|--------|
| Mezní chyba zbývajících rozsahu měření | ±1 % |
| Délka trubky snímače | 200 mm |
| Mezní chyba (-50,0 až 99,9 °C) | ±1 °C |
| Ø trubky snímače | 3 mm |
| Zpoždění t ₉₉ | 10 s |
| Rozlišení | 0,1 °C |

| | |
|--|----------------------------------|
| Měřené veličiny | °C / °F |
| Rozsah měření | -50 až +350 krátkodobě až 500 °C |
| Životnost baterií cca | 1000 h |
| Kalibrování | I7 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 |
| Počet obsažených baterií | 3 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Druh produktu | Teploměr |

Služby

Kalibrování Tepelné čidlo s / bez zobrazovací jednotky Typ A

027520 A

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3