

**Mahr****Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 14,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,4/29mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	436401 0,4/29
GTIN	4059192013233
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

**S rozlišením 1/100 a bočním dotykem.** Měřicí nástavec vodorovně pohyblivý vzhledem ke stupnici.

**Mahr** – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Uložení dotykového raménka s vidlicí z jednoho kusu, proto velmi přesně lícuje; nemagnetické.

**Použití:**

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

**Zvláštní příslušenství:**

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

**Náhradní díl:**

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

**Upozornění:**

**Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01** – rozsah odchyly 10µm, celkový rozsah odchyly 13 µm, oblast necitlivosti měření 3µm.

## Technický popis

Odečet	0,01 mm
Ø pouzdra	29 mm
Měřicí síla	0,25 N
Rozsah měření v jednom směru	0,4/29 mm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	14,5 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchytkomer

## Služby

Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG

## Příslušenství

Náhradní sklo pro páčkový úchytkomer Vnější Ø 30 mm	436328 30
Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120
Středicí držák Typ	436512
	436311 4

Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 4 mm

Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 8 mm

436311 8

4hranný držák na malé dotyky

436510