



## Kompaktní upínače Monobloc, Vyložení A: 34mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370150 34
GTIN	4045197312877
Třída artiklu	39K

### Popis

**Provedení:**

Kompaktní upínáky pro svislé stlačení

**Zvláštní příslušenství:**

viz č. 370350 – 370560.

**Upozornění:**

Upevňovací šrouby č. 370450 – 370470 nejsou součástí dodávky.

### Technický popis

Upínací výška S	0 - 80 mm
Maximální upínací síla	16 kN
Vyložení A	34 mm
Výška H	89 mm
Šířka B	40 mm
Délka L	108 mm
Maximální utahovací moment	80 Nm
Řada	monobloc

Druh produktu

Kompaktní upínače

---

**Příslušenství**

Upínací klíč OK 11 pro Monobloc, Duo a nářadí na napínání řetězu

370350