

**Nastavitelná upínka, Šířka drážky a: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370680 12
GTIN	4020772070274
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

Upínky lakované. Upínací výška plynule nastavitelná pomocí opěrného šroubu (bez upínací páky).

**Materiál:**

Ocel k zušlechtní, pevnost šroubů 8.8 popř. 10.9 (dle velikosti).

**Rozsah dodávky:**

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

**Technický popis**

Šířka drážky a	12 mm
Délka drážky f	40 mm
Vzdálenost hrotu e k drážce	21 mm
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 1212100
Upínací výška h	10 - 40 mm
Délka L	100 mm

Šířka B	40 mm
Výška H	20 mm
Typ	6314V
Druh produktu	Upínací příložka

---

## Příslušenství

Upínací páka Šířka drážky a 12 mm	370750 12
-----------------------------------	-----------