



Kompaktní upínače Duo



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370260
GTIN	4045197312914
Třída artiklu	39K

Popis

Provedení:

- Se dvěma různými upínacími rameny (rovné resp. zalomené).
- Zvedání možné otočením upínacího ramene.

Zvláštní příslušenství:

viz č. 370350 – 370560.

Upozornění:

Upevňovací šrouby č. 370450 – 370470 nejsou součástí dodávky.

Technický popis

Upínací výška stlačení S (rovné upínací rameno)	0 - 80 mm
Vyložení A (rovné upínací rameno)	46 - 88 mm
Upínací výška zvedání S (rovné upínací rameno)	52 - 142 mm
Upínací výška stlačení S (zalomené upínací rameno)	38 - 129 mm
Vyložení A (zalomené upínací rameno)	48 - 91 mm
Upínací výška zvedání S (zalomené upínací rameno)	4 - 94 mm
Maximální upínací síla v pozici upínacího ramene – zasunuté	11 kN

Maximální upínací síla v pozici upínacího ramene – vysunutě	8 kN
Výška H	95 mm
Šířka B	40 mm
Délka L	120 mm
Řada	Duo
Druh produktu	Kompaktní upínače

Příslušenství

Upínací klíč OK 11 pro Monobloc, Duo a náradí na napínání řetězu	370350
--	--------