

## Nástrčná stopka MK přesné provedení, MK / unášecí kužel: 2/18



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	342600 2/18
GTIN	4045197308580
Třída artiklu	33A

### Popis

#### Provedení:

**Zcela kalené a broušené dle stoupání.** Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby. Se stopkou MK a vyrážěčem.

**Přesné provedení** má nejvyšší přesnost obvodové házivosti a doporučuje se pro vysoce výkonná vrtací sklíčidla č. 341000. Stopky také pasují na zkrácený kužel sklíčidla B18 (kužel Ø 17,431 mm): Vrtací sklíčidlo č. 341000, 341010 a 341250.

#### Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel ve vrtačkách, soustruzích, přípravcích atd.

#### Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Technický popis

Morse kužel MK velikost	2
Sklíčidlo s kuzelem DIN 238	B 18
Kužel Ø D	17,78 mm
Druh produktu	Upínač vrtacího sklíčidla