

## Nástrčná stopka MK přesné provedení, MK / unášecí kužel: 1/10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	342600 1/10
GTIN	4045197308511
Třída artiklu	33A

### Popis

#### Provedení:

**Zcela kalené a broušené dle stoupání.** Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby. Se stopkou MK a vyrážedčem.

**Přesné provedení** má nejvyšší přesnost obvodové házivosti a doporučuje se pro vysoce výkonná vrtací sklíčidla č. 341000.

#### Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel ve vrtačkách, soustruzích, přípravcích atd.

#### Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Technický popis

Skličidlo s kuzelem DIN 238	B 10
Morse kužel MK velikost	1
Kužel Ø D	10,094 mm
Druh produktu	Upínač vrtacího sklíčidla