

**Nastavitelná upínka odsazená, Šířka drážky a: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370685 12
GTIN	4020772074593
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

Ocel k zušlechtění lakovaná, pevnost šroubů 8.8.

**Použití:**

K dosažení **nejnižší výšky upnutí, upínku otočit.**

**Rozsah dodávky:**

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

**Technický popis**

Vzdálenost hrotu e k drážce	21 mm
Výška schodu A <sub>1</sub>	8 mm
Hloubka schodu A <sub>2</sub>	10 mm
Šířka drážky a	12 mm
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 1212100
Délka drážky f	40 mm

Upínací výška h	10 - 48 mm
Délka L	100 mm
Šířka B	40 mm
Výška H	20 mm
Typ	6314AV
Druh produktu	Upínací příložka

## Příslušenství

Upínací páka Šířka drážky a 12 mm	370750 12
-----------------------------------	-----------