

**Vidlicové upínky s nosem, DIN 6315 GN, Šířka drážky × celková délka:
33X400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	371400 33X400
GTIN	4020772070977
Třída artiklu	35A

Popis**Materiál:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Technický popis

Pro upínací šrouby	M30
Celková délka	400 mm
Šířka	80 mm
Výška	50 mm
Šířka drážky	33 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Upínací příložka