



Upínky, DIN 6314, Šířka drážky × celková délka: 14X125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	371000 14X125
GTIN	4020772070045
Třída artiklu	35A

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Technický popis

Výška	20 mm
Celková délka	125 mm
Pro upínací šrouby	M12; M14
Šířka	40 mm
Šířka drážky	14 mm
Typ	6314
Norma	DIN 6314
Druh produktu	Upínací příložka