



Magnetický měřicí stativ s jemným nastavováním na sloupku, Typ: 240



Údaje o objednávce

Artikové číslo	441150 240
GTIN	7290005395109
Třída artiklu	46G

Popis

Provedení:

Mechanický magnetický měřicí stativ s mechanickým centrálním blokováním. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou.

Univerzální upínač úchylkoměrů s přesným seřízením, pro upínací stopky \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 palce a měřicí přístroje s prizmatickým upínáním.

Text upoutávky:

Jemné nastavení na upínači úchylkoměru

Technický popis

Délka magnetické nohy	60 mm
Vyložení	282 mm
Přídržná síla	800 N
Výška magnetické nohy	55 mm

Délka kloubového ramena L ₂	101 mm
Šířka magnetické nohy	50 mm
Maximální zatížení	4 kg
Délka kloubového ramena L ₁	110 mm
Připojovací závit dole	M8
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Podstavec pro stativ Typ 0	442140 0
Podstavec pro stativ Typ 1	442120 1
Uchytení pro měřicí stativ Typ QR	442100 QR
Uchytení pro měřicí stativ Typ 2SM	442100 2SM
Podstavec pro stativ Typ 1	440868 1
Podstavec pro stativ Typ K3	442120 K3
3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
3D kloubové rameno Typ 240	442114 240
Uchytení pro měřicí stativ Typ K1	442100 K1
Podstavec pro stativ Typ V	442120 V
Uchytení pro měřicí stativ Typ K2	442100 K2
Uchytení pro měřicí stativ Typ 2SM	442104 2SM
Uchytení pro měřicí stativ Typ H	442100 H
Uchytení pro měřicí stativ Typ CA	442100 CA
Podstavec pro stativ s jemným nastavením Typ 0	442125 0
Podstavec pro stativ Typ 1	442140 1
Podstavec pro stativ Typ 0	442120 0