



## Magnetický měřicí stativ s jemným nastavováním na sloupku, Typ: N3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	441190 N3
GTIN	7290005395062
Třída artiklu	46G

### Popis

#### Provedení:

3bodové upínání měřicího sloupku s velmi krátkými dráhami upínání pro nejvyšší komfort obsluhy. Velice nízká ruční síla vytváří trvalé, stabilní upnutí.

Masivně dimenzovaný sloupek pro maximální tuhost systému. Upnutí měřicích přístrojů **Vario** pro  $\varnothing$  6mm,  $\varnothing$  8mm, 3/8 palce, páčkové úchylkoměry s rybinovým vedením a úchylkoměry s očkem na zadní straně.

#### Jemné nastavení na upínači úchylkoměru.

#### Zvláštní příslušenství:

Upínač úchylkoměru č. 440401.

$\varnothing$  příčného ramena  $D_1$ : 16 mm

Délka příčného ramena  $L_1$ : 225 mm

$\varnothing$  sloupku  $D_2$ : 18 mm

Výška sloupku  $L_2$ : 350 mm

Připojovací závit: Vnější závit M10×1,25

Přidrzná síla: 1300 N

### Technický popis

Připojovací závit	Vnější závit M10×1,25
Délka magnetické nohy	120 mm
Přídržná síla	1300 N
Ø příčného ramena D <sub>1</sub>	16 mm
Výška magnetické nohy	55 mm
Šířka magnetické nohy	50 mm
Délka příčného ramena L <sub>1</sub>	225 mm
Ø sloupku D <sub>2</sub>	18 mm
Výška sloupku L <sub>2</sub>	350 mm
Druh produktu	Merici stativ

## Příslušenství

Podstavec pro stativ Typ F	442120 F
Podstavec pro stativ Typ 2	442140 2
Upínání sloupku pro univerzální měřicí stativy Pro Ø raménka měřicího stojanu 16/18 mm	440351 16/18
Podstavec pro stativ Typ 2	442120 2
Upínání úchylkoměrů Vario Typ FA1500	440401 FA1500