


Mitutoyo**Digitální dílenské posuvné měřítko s měřicími hroty, Rozsah měření: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415350 500
GTIN	4946368124827
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080 a 497100.

Technický popis

Kalibrování	A1
Rozsah měření	0 - 500 mm
Délka měřicí čelisti	150 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Rozlišení	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,06 mm
Norma	ISO 13385
Rozhraní	Rozhraní Digimatic

Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítko / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500
KalibrováníPosuvná měřítko / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500

Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497100 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497100 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497100 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357