

**Mitutoyo****Digitální karbonové posuvné měřítko, Rozsah měření: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415400 2000
GTIN	2050001058010
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi.  
S posuvníkem pro konstantní měřicí sílu. Extrémně lehké. Nastavitelná požadovaná hodnota (Preset), přepínání vnitřního a vnějšího měření (Offset).

**Funkce:**

IP66: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497085.

**Technický popis**

Délka měřicí čelisti	150 mm
Kalibrování	A1
Hmotnost	2,56 kg
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Rozsah měření	0 - 2000 mm
Rozlišení	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1

Typ baterií	SR44
Ochranná třída IP	IP 66
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,12 mm
Norma	ISO 13385
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 2000 mm	021000 2000
---	-------------

## Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497085 USB2
Vysílač Typ S11E	498966 S11E
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497085 D1
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497085 D2