

**Mitutoyo****Digitální karbonové posuvné měřítko, Rozsah měření: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415400 1000
GTIN	4946368125275
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi.  
S posuvníkem pro konstantní měřicí sílu. Extrémně lehké. Nastavitelná požadovaná hodnota (Preset), přepínání vnitřního a vnějšího měření (Offset).

**Funkce:**

IP66: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497085.

**Technický popis**

Kalibrování	A1
Hmotnost	1,25 kg
Délka měřicí čelisti	150 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Rozsah měření	0 - 1000 mm
Rozlišení	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1

Typ baterií	SR44
Ochranná třída IP	IP 66
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000

## Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497085 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497085 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497085 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Vysílač Typ S11E	498966 S11E