



## Šroubovací podstavec s hliníkovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 62mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	373550 62
GTIN	4020772075804
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

Permanentní magnet v noze podpěrky umožňuje přesné a snadno realizovatelné umístění **při vertikálním upínání.**

#### Upozornění:

Se středícím otvorem 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375010.

### Technický popis

Nosnost	30 kN
Nejvyšší výška uložení	62 mm
Ø podstavce	50 mm
Ø hlavy	50 mm
Pro upínky s šířkou drážky	14 - 22 mm
Minimální dosedací výška	52 mm

Typ	6400
Druh produktu	Šroubovací podstavec