

HOLEX®
CNMG 120412 Sada à 10 ks, Druh: HBX130

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	250254 HBX130
GTIN	4045197816511
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 120412 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

 Hloubka řezu a_p : 1 - 6 mm

 Posuv f : 0,05 - 0,55 mm/ot,

 Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Druh	HBX130
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,05 - 0,55 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1 - 6 mm

Lamač třísek	MM
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvrtávací tyč
Série	Soustružnický držák eco-QT / eco
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Vyvrtávací hlava
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální