

**Garant****DNMG 150612, Typ: HB7415**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250764 HB7415
GTIN	4045197816559
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 150612 HB7415 Druh: HB7415  
Lamač třísek: TIM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 70 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Lamač třísek	TIM
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	S
Druh	HB7415
Posuv $f$	0,1 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 70 m/min

Rohový rádius	1,2 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení