

Garant**WN.G 060404, Typ: HB7415**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 252062 HB7415 |
| GTIN | 4045197816894 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

WN.G 060404 HB7415 Typ: HB7415

Lamač třísek: TIM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 1 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 70 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 50 - 70 m/min |
| Posuv f | 0,1 - 0,25 mm/ot, |
| Typ | HB7415 |
| Hloubka řezu a_p | 1 - 4 mm |
| Lamač třísek | TIM |
| Podmínky řezu | kontinuální |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Hlavní způsob použití | S |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 060404 |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |