



Vyrovnávací klíny „Herkules“, Nejvyšší výška uložení: 190mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	374900 190
GTIN	4020772072797
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Velmi stabilní konstrukce; sférická litina a zušlechtěná ocel. **Broušené klínové plochy dovolují jemné a rovnoměrné výškové nastavení** s přesností více než 1/10 mm. Nastavení výšky lze provádět pomocí rýhovaného šroubu nebo šestihranného nástrčného klíče. Dvojité účinek zajišťuje vysoký zdvih a přesný vertikální pohyb bez posunutí do strany.

Použití:

Zvláště vhodné k opracování těžkých odlitků nebo výkovků na velkých obráběcích strojích.

Rozsah dodávky:

Včetně vyměnitelného kulového nástavce č. 375000.

Upozornění:

Rovná dosedací plocha se středícím otvorem \varnothing 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Nejvyšší výška uložení	190 mm
Nosnost	250 kN
Výškové přestavení na jedno otočení vřetene	2,02 mm
Minimální dosedací výška	170 mm

Šířka půdorysné plochy	145 mm
Délka půdorysné plochy	175 mm
Typ	6460
Druh produktu	Klínek