

**Kyvná upínka, Šířka drážky a: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375115 20
GTIN	4020772374181
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Nízká konstrukce, upínku umístit k obrobku a zajistit šrouby ke stolu stroje. Dotažením třetího šroubu dojde k upnutí obrobku.

Použití:

Pro boční upínání plochých obrobků, pro kompletní obrábění povrchů bez rušivých kontur. Možnost horizontálního a vertikálního použití.

Materiál:

Zušlechtná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

Technický popis

Maximální výška h_2	30 mm
Závít G	M16
Minimální výška h_1	19 mm
Upínací síla F_2 vertikální	12,5 kN
Šířka drážky a	20 mm
Upínací síla F_1 horizontální	25 kN
Výška mezi H_1	19 mm
Délka L	130 mm
Šířka B	56 mm

Typ	6496
Druh produktu	Stahovací upínač