

**Upínky zalomené, DIN 6316, Šířka drážky × celková délka: 33X315 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	371800 33X315
GTIN	4020772071134
Třída artiklu	35A

**Popis****Materiál:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Výška H: 100 mm

Výška H<sub>2</sub>: 50 mm

Šířka: 80 mm

Pro upínací šrouby: M30

**Technický popis**

Pro upínací šrouby	M30
Celková délka	315 mm
Šířka drážky	33 mm
Šířka	80 mm
Výška H	100 mm
Výška H <sub>2</sub>	50 mm
Typ	6316
Norma	DIN 6316
Druh produktu	Upínací příložka

