

**Hloubkoměr, Rozsah měření: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418000 1000
GTIN	4045197203625
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Měřicí lišta a nonius s čistě gravírovanou stupnicí. Měřicí plochy nejjemněji broušené. Matně chromovaný nonius.

Rozsah dodávky:

Od vel. 500 v boxu.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 1000 mm
Měřicí náběh a	10 mm
Délka nonia	39 mm
Průřez měřicí lišty	20×5 mm
Měřicí náběh b	13 mm
Délka můstku	250 mm
Stupnice	1/20 mm
Obal	Stabilní box
Odchylka měření E MPE	±0,15 mm
Norma	ISO 13385
Měřicí technika	analogové

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Kalibrování	A1
Druh produktu	Hloubkomer

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000