

**Univerzální měřicí stůl, Stůl délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	442940 200
GTIN	4030234000121
Třída artiklu	46K

Popis**Provedení:**

Masivní litinový podstavec; pravouhlý měřicí stůl. Povrch měřicího stolu kalený a s nejjemnějším brusem s integrovanými prachovými drážkami. Masivní, kalený, příp. tvrdě chromovaný středový sloupek se strným závitem a stavěcí maticí. Kalené, případně tvrdě chromované, horizontálně nastavitelné příčné rameno pro úchylkoměry nebo přesné úchylkoměry. Upínač pro úchylkoměry Ø 8 mm vyměnitelný (10 h7 na poptávku).

Rovinnost ≤ 16 µm.

Technický popis

Šířka stolu	170 mm
Hmotnost	23 kg
Ø sloupku	35 mm
Ø příčného ramena	22 mm
Výška měření maximální	175 mm
Délka stolu	215 mm

Vyložení	180 mm
Norma	Výrobní norma
Kalibrování	D1
Druh produktu	Měřicí stůl

Služby

KalibrováníMěřicí stůl Maximální velikost stolu 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------