



Hloubkoměr s háčkem, Rozsah měření: 300mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 418500 300 |
| GTIN | 4045197203700 |
| Třída artiklu | 41Z |

Popis

Provedení:

Nonius matně chromovaný. Měřicí lišta a nonius s čistě gravírovanou stupnicí. Zalomená úzká měřicí lišta s dělením na obou stranách. Přestavením měřicí lišty **lze použít také jako normální hloubkoměr**. Měřicí plochy nejjemněji broušené.

Rozsah dodávky:

Vel. 500L v boxu.

Technický popis

| | |
|-----------------------|------------|
| Délka nonia | 39 mm |
| Délka můstku | 150 mm |
| Průřez měřicí lišty | 12×4 mm |
| Rozměr háčku b | 10 mm |
| Rozměr háčku a | 28 mm |
| Rozsah měření | 0 - 300 mm |
| Stupnice | 1/20 mm |
| Obal | Pouzdro |
| Odchylka měření E MPE | ±0,08 mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Měřicí technika | analogové |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX |
| Všechny díly | Kalené |
| Kalibrování | A2 |
| Druh produktu | Hloubkomer |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrace DAkkShloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 300 mm | 021230 300 |
| Kalibrace hloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 300 mm | 021220 300 |