

Mitutoyo**Digitální hloubkoměr s datovým výstupem, Rozsah měření: 1000mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 418710 1000 |
| GTIN | 4946368377094 |
| Třída artiklu | 44A |

Popis**Provedení:**

Naměřenou hodnotu zobrazuje dobře čitelný displej. Měřicí plochy nejméně lapované.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Přídavné můstky č. 418744.

Datový kabel č. 497080 a 497100.

Technický popis

| | |
|--|--------------------|
| Odečet | 0,01 mm |
| Rozsah měření | 0 - 1000 mm |
| Průřez měřicí lišty | 20×6 mm |
| Kalibrování | A1 |
| Délka můstku | 250 mm |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Rozhraní | Rozhraní USB. |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Odchylka měření E MPE | ±0,07 mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu |
| Měřicí technika | digitální |
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX |
| Všechny díly | Kalené |
| Obal | Pouzdro |
| Druh produktu | Hloubkoměr |

Služby

| | |
|---|-------------|
| Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm | 021010 1000 |
| KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm | 021000 1000 |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 180 mm | 418744 180 |
| Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ | 498965 |
| Připojovací kabel Typ D2 | 497080 D2 |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2 | 497100 D2 |
| Připojovací kabel Typ USB2 | 497080 USB2 |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1 | 497100 D1 |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2 | 497085 USB2 |
| Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 320 mm | 418744 320 |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2 | 497085 D2 |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2 | 497100 USB2 |
| Připojovací kabel Typ D1 | 497080 D1 |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357 | 081560 357 |
| Vysílač Typ S1 | 498966 S1 |

| | |
|---|------------|
| Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 260 mm | 418744 260 |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1 | 497085 D1 |
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ | 498975 |