

**Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8) jednotlivě, Typ: 1412160****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375305 1412160
GTIN	4020772082963
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.

Standardní provedení, třída pevnosti = 10.9 (pro M6 – M12) a třída pevnosti = 8.8 (pro M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Jednotlivě bez matice a podložky.

Zvláštní příslušenství:

Podložky, viz č. 375400 a vysoké matice, viz č. 375385.

Upozornění:

- **Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.**

Technický popis

Výška k	8 mm
Délka závitu b	100 mm
Úzká šířka kamene a	13,7 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	14 mm
Šířka kamene e	22 mm
Závit G	M12
Délka L	160 mm

Typ	787
Druh produktu	Šroub do drážek