



## Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8) jednotlivě, Typ: 8850



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	375305 8850
GTIN	4020772080372
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.

**Standardní provedení**, třída pevnosti = 10.9 (pro M6 – M12) a třída pevnosti = 8.8 (pro M14 – M24).

#### Norma:

**DIN 787**

#### Rozsah dodávky:

**Jednotlivě** bez matice a podložky.

#### Zvláštní příslušenství:

Podložky, viz č. 375400 a vysoké matice, viz č. 375385.

#### Upozornění:

- **Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.**

### Technický popis

Jmenovitý rozměr T-drážky	8 mm
Šířka kamene e	13 mm
Délka závitu b	35 mm
Úzká šířka kamene a	7,7 mm
Výška k	6 mm
Závit G	M8
Délka L	50 mm

Typ	787
Druh produktu	Šroub do drážek