

**HAFF &
SCHNEIDER****3D snímač analogový s dotykovým nástavcem (Ø 4 mm)****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	359550
GTIN	2050001659224
Třída artiklu	36T

Popis**Provedení:**

- **Lineární stupnice.**
- **Vhodný pro měření.**
- **Přesná funkce.**
- **Kompaktní konstrukce zabraňuje kolizi při dotyku.**
- **Prachotěsný a vodotěsný = IP 67.**
- **Komfortní a přesné seřízení házivosti.**
- **Stupnice pro radiální a axiální bodové dotyky.**

Provedení reklamní text:

- **S lineárním měřítkem.**
- **Komfortní a přesné seřízení házivosti.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Přesný měřicí přístroj pro frézky a elektroerozivní stroje. K určování nulových bodů obrobků, měření délek, středů otvorů a referenčních hran.

Rozsah dodávky:

Včetně snímacího doteku č. 359505 vel. 4.

Zvláštní příslušenství:

Dotykový nástavec č. 359505 vel. 6.

Upozornění:

Digitální 3D snímač č. 359500.

Vhodné dotykové nástavce č. 359505 a náhradní sklo č. 359510.

Technický popis

Měřicí rozsah x, y, z po	7 mm
Délka dotykového raménka	40 mm
Náhradní snímací dotyk	359505 4
Přesnost měření	0,01 mm
Ø ukazatele	50 mm
Celková délka (pouzdro a snímací dotyk)	134 mm
Přesnost odečítání	0,01 mm
Náhradní sklo	359510
Ø stopky	16 mm
Délka stopky	40 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

Náhradní sklo pro analogové 3D snímače	359510
Upínací trntyp AD Ø upnutí D1 16 mm	300410 16
Dotykový nástavec pro 3D dotyky Ø dotyku s kuličkou D 4 mm	359505 4
Dotykový nástavec pro 3D dotyky Ø dotyku s kuličkou D 6 mm	359505 6
Shrnovací měch pro 3D snímač	359512