

**Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8) jednotlivě, Typ: 1616160****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375305 1616160
GTIN	4020772080556
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.

**Standardní provedení**, třída pevnosti = 10.9 (pro M6 – M12) a třída pevnosti = 8.8 (pro M14 – M24).

**Norma:**

**DIN 787**

**Rozsah dodávky:**

**Jednotlivě** bez matice a podložky.

**Zvláštní příslušenství:**

Podložky, viz č. 375400 a vysoké matice, viz č. 375385.

**Upozornění:**

- **Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.**

**Technický popis**

Šířka kamene e	25 mm
Úzká šířka kamene a	15,7 mm
Výška k	9 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	16 mm
Délka závitu b	100 mm
Závit G	M16
Délka L	160 mm

Typ	787
Druh produktu	Šroub do drážek