

Garant**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420402 75-100
GTIN	4045197367358
Třída artiklu	41B

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehačkou a izolační ochranou rukou. Měřicí válec protireflexně chromovaný. S čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi.

S kombinovanou jemnou ráčnou pro ovládání jednou rukou a ovládání v držáku.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Ø měřicího válce	19 mm
Odečet	0,01 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Počet nastavovacích měrek	1
Kalibrování	B2
Norma	DIN 863
Řehačka u mikrometru	ano

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm	421100 75
--	-----------