

Garant**3D snímač digitální s dotykovým nastavcem (Ø 4 mm)****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	359500
GTIN	4045197225764
Třída artiklu	31T

Popis**Provedení:**

- **Vysoká přesnost a lineárnost. Vhodné k měření obrobků a je možné i měření přes celý pracovní rozsah.**
- **Nezávislé na řízení.**
- **Velmi dobrá odečitelnost díky kombinovanému zobrazení: Grafický proužek pro dynamická rozměrová data; Digitální zobrazení poskytne přesnou naměřenou hodnotu.**
- **Komfortní a snadné seřízení házivosti.**
- **Velký pracovní rozsah ve všech směrech (x, y, z: 7 mm).**
- **Kompaktní kovový plášť.**
- **Požadované místo zlomu.**
- **Prachotěsný a vodotěsný (IP67).**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Přesný měřicí přístroj pro frézky a elektroerozivní stroje. K určování nulových bodů obrobků, měření délek, středů otvorů a referenčních hran.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032 a snímacího dotyku č. 359505 vel. 4.

Upozornění:

Vhodné dotykové nástavce č. 359505.

Technický popis

Náhradní snímací dotyk	359505 4
Hmotnost	0,52 kg
Délka dotykového raménka	40 mm
Měřicí rozsah x, y, z po	7 mm
Celková délka (pouzdro a snímací dotyk)	134 mm
Přesnost měření	< 0,01 mm
Dráha nastavení	± 0,4 mm
Ø stopky	16 mm
Šířka korpusu	65 mm
Délka korpusu	82 mm
Hloubka korpusu	39 mm
Počet obsažených baterií	1
Odečet	0,005 mm
Typ baterií	Knoflíkový článek
Délka stopky	40 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

Kryt přihrádky na baterie	359514
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Shrnovací měch pro 3D snímač	359512
	359505 4

Dotykový nástavec pro 3D dotyky Ø dotyku s kuličkou D 4 mm
